



LVZPSR100

Stroomtrafo gr.00 185 mm 100/5 klasse 1, 2,5 VA

Technische eigenschappen

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	2,50 VA
----------	---------

Afmetingen

Doorsnede van de opening	21 mm
Hoogte	70 mm
Breedte	49,50 mm
Diepte	30 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V
------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 75 °C

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP10
--	------

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte In	100 A
Maximaal stroom secundair	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	Railsysteem
---------------	-------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja