



WH20595203A

kallysto Prise T25 avec bornes à vis, Plaque frontale pour combinaison Gris Cl.

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Gris clair  
Code RAL 7035  
Finition Mat  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 60 mm  
Largeur 60 mm  
Profondeur 44 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 37 mm  
Profondeur de montage 7 mm

##### Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis  
Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 25  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non  
Avec lampe de signalisation Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Capacité

Nombre de modules 1

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02  
Indice de protection IP IP20

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non  
Avec éclairage fonctionnel Non

##### Identification

Avec inscription Non

##### Textes

Housse Obturateur centrale  
Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels  
Type de raccordement Avec bornes à vis

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

---