



HIB425M

**Commutateur motorisé 4P 250A**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
------------------------------	-------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	250 A
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	50 kA

**Puissance**

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	164000 W
-----------------------------------	----------

**Architecture**

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Produit complet

**Compatibilité**

Compatible avec montage Rail DIN	Non
Utilisable pour les tableaux de distribution	Oui

**Installation, montage**

Montage sur	Platine de fixation
-------------	---------------------