



29522045



LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Leistung

Verbrauchte Leistung in W 0,50 W

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Beleuchtung

Art der Lampe LED

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	50 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 2,50 - 2,50 mm²

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Texte

Beschriftung Folien bi-color mit Aufdruck von Symbolen für Nicht stören/Zimmer reinigen und Bitte eintreten/Bitte warten liegen bei

Aufdruck Ohne Aufdruck

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja