



29522045



LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung R.1/R.3 schwarz, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Leistung

Verbrauchte Leistung in W	0,50 W
---------------------------	--------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Beleuchtung

Art der Lampe	LED
---------------	-----

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	50 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------	-----------------------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Beschriftung	Folien bi-color mit Aufdruck von Symbolen für Nicht stören/Zimmer reinigen und Bitte eintreten/Bitte warten liegen bei
Aufdruck	Ohne Aufdruck

Geeignet für

Berker R.x / Berker Serie 1930/Glas

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja