



52059909

Pulsante di arresto/presenza con cornice Berker S.1 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
----------------------	-----------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco

Serie

Altezza	80,50 mm
Larghezza	80,50 mm
Profondità	32 mm
Profondità di installazione	16,50 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Tipo di montaggio	Pezzo centrale per fissaggio a innesto
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì