



TN712

Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de connexion/prise 2 RJ45

Dimensions

Longueur 100 mm

Equipement

Type de câble Cordon de brassage RJ45/RJ45

Identification

Catégorie Cat6

Durabilité

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui