



LFF600969010

Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x90mm reinweiß

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	60 mm
Breite	90 mm

**Werkstoff**

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Ausstattung**

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

**Konfiguration**

Schnittkaschierend	Ja
--------------------	----

**Konnektivität**

Montageart	Schraubanschluss Schnappbefestigung
------------	--

**Abbildungen | Zeichnungen**

