



LFF600969010

Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x90mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	90 mm

Werkstoff

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK07
--------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Konfiguration

Schnittkaschierend	Ja
--------------------	----

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubanschluss Schnappbefestigung
------------	--

Abbildungen | Zeichnungen

