



WH23130309Q

kallysto apparent complet: Hotelcard Brun

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Carte hôtel
Nombre de pôles	1

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1500 W
Lampes fluorescentes en circuit double	1500 W

Matière

Couleur	Marron
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	67 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Commandes et indicateurs

Contact d'acquiescement	Non
-------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK04

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 50 °C
------------------------	------------

Textes

Inscription	Avec inscription « Hotelcard »
Éclairage	Pour éclairage
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Convient pour

kallysto montage en saillie	
-----------------------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----