



SL2008039011

Vanjski ugao, podesiv, SL 20080, crna

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Postavke

Ugaoni domet	83 - 135
--------------	----------

Dimenzije

Visina	80 mm
Širina	20 mm

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
RAL kod	9011
Boja	Grafitna crna

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Otpornost na udarce IK	IK07

Pogodno za

SL standardni 20x80

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

