



GS20003020

Dvojzásuvka schuko, pro uchycení do C-profilu, červená

Technické vlastnosti

Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

Napětí

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 250 - 250 V |
|------------------|-------------|

Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Materiál

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Barva            | Dopravní červená |
| Kód RAL          | 3020             |
| Povrchová úprava | Matná            |
| Materiál         | Polyamid (PA)    |
| Povrch           | Neošetřený       |

Rozměry

|                |        |
|----------------|--------|
| Výška          | 50 mm  |
| Šířka          | 120 mm |
| Hloubka        | 61 mm  |
| Počet jednotek | 2      |

Připojení

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Typ konektoru/zástrčky                            | Wago Winsta               |
| Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

Instalace, montáž

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Montáž | C profil parapetního kanálu |
|--------|-----------------------------|

Konektivita

|              |           |
|--------------|-----------|
| Druh montáže | Modulární |
|--------------|-----------|

Vybavení

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | SCHUKO |
| Otočná středová vložka                  | Ne     |
| Se zavěšeným víkem                      | Ne     |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem    | Ne     |
| Se signálním svítidlem                  | Ne     |
| Zámek                                   | Ne     |

Příslušenství

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Popisové pole   | Ne         |
| Předem vybaveno | 2x zásuvka |

Kryt, dveře

|          |          |
|----------|----------|
| Typ víka | Bez víka |
|----------|----------|

Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 2 |
|--------------|---|

Bezpečnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ano  |
| Mechanická odolnost IK            | IK07 |
| Stupeň krytí IP                   | IP20 |

Funkce

|                          |    |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
| S funkčním osvětlením    | Ne |

**Texty**

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Potisk  | Bez potisku                               |
| Ochrana | Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku |

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |

**Ilustrace a výkresy**

