



WH25585406C

kallysto.line encastré complet: Prise type 23 avec bornes à vis, Orange

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Matière

Couleur	Orange
Code RAL	2004
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

#### Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	43 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36 mm
Profondeur de montage	7 mm

#### Raccordement

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

#### Installation, montage

Montage	Encastré
Position de montage/connexion	Vertical

#### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis

#### Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 23
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

#### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

#### Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

#### Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine

**Textes**

Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis

**Convient pour**

kallysto encastré

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui