



RER214X



Aussenstation für ELCOM.HOME Set Audio 2 Tasten zur Aufputzmontage, weiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Abmessungen	196 x 101 mm
-------------	--------------

Werkstoff

Farbe	Verkehrsweiss
-------	---------------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Werkstoff

RAL Nummer	9016
------------	------

Werkstoff

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)
Polycarbonat (PC)

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abmessungen

Höhe	196 mm
------	--------

Breite	101 mm
--------	--------

Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	2
------------------	---

Ruftaster Schliesszeit	3 s
------------------------	-----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Texte

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
--------------	--

Beleuchtung	Langlebige, homogene weisse LED Ruftasten-Hinterleuchtung
-------------	---

Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz
--------	--

Montageart	Für Aufputzmontage
------------	--------------------

Für senkrechte Montage

Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----