



LFS300450VERZ

LFS, bodemprofiel + deksel 30x45 mm, verzinkt

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	30 mm
Breedte	45 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	970 - 970 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	4
--	---

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Gegalvaniseerd
Kleur	Zink

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Ja
--	----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Nee
Met beschermfolie	Nee

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

