



LFS300450VERZ

Canal de distribución LF, en acero, de 30x45 mm

Características técnicas

Dimensiones

Altura	30 mm
Anchura	45 mm
Longitud	2000 mm
Sección transversal interior	970 - 970 mm ²

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	4
---	---

Materiales

Material	Acero
Tratamiento	Zincado
Colour	Zinc

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK08
Índice de protección IP	IP30

Estándares

Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12	Sí
--	----

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 90 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Uniones en referencias separadas
-----------------------	----------------------------------

Equipo

Número de particiones	0
Número de compartimentos	1 - 1
Número de particiones de conexión	0
Clip de fijación de cable incluido	No
Con película protectora	No

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

