



SRT01005A

Transformador de Intensidad núcleo abierto SC1 100/5A 0.7VA Cl.1

Características técnicas

Funciones

Clase de precisión

1

Potencia

Potencia

0,70 VA

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal

1,74 W

Dimensiones

Diámetro de la abertura

18,50 mm

Altura

72,70 mm

Anchura

44,50 mm

Profundidad

62,20 mm

Altura de la abertura

11 mm

Anchura de la abertura

18,50 mm

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui

3000 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-20 - 55 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte

-20 - 70 °C

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Corriente eléctrica

Máx. intensidad de primaria

100 A

Máx. intensidad del secundario

5 A

Instalación, montaje

Montaje en

Perfil DIN

Placa de fijación