



SRT01005A

Transf. intensidade 100/5A núcleo aberto

#### Características técnicas

##### Funções

Classe de precisão 1

##### Potência

Potência 0,70 VA

Potência total dissipada em IN 1,74 W

##### Dimensões

Diâmetro da abertura 18,50 mm

Altura 72,70 mm

Largura 44,50 mm

Profundidade 62,20 mm

Altura da abertura 11 mm

Largura da abertura 18,50 mm

##### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

##### Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui 3000 V

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -20 - 55 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -20 - 70 °C

##### Segurança

Índice de proteção IP IP20

##### Corrente elétrica

Intensidade máx. no primário 100 A

Intensidade máx. de secundário 5 A

##### Instalação, montagem

Montagem Calha DIN  
Platine de fixação