




SRT01005A

Tehničke karakteristike

Funkcije

Klasa tačnosti	1
----------------	---

Snaga

Snaga	0,70 VA
Ukupni gubitak snage pri IN	1,74 W

Dimenzije

Promjer otvora	18,50 mm
Visina	72,70 mm
Širina	44,50 mm
Dubina	62,20 mm
Visina otvora	11 mm
Širina otvora	18,50 mm

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	3000 V
------------------------------	--------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 55 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-20 - 70 °C

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Električna struja

Maks. intenzitet primara	100 A
Maks. intenzitet sekundara	5 A

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina Montažna ploča
---------------	----------------------------