



FT83K

Schrank, univers, IP54, SK I, H1250 x B800 x T275, 288 PLE, Klarsichttür

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	1250 mm
Breite	800 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

##### Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Stahl

##### Ausstattung

Anzahl Reihen	24
---------------	----

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------