




WL3312

lumina Gniazdo głośnikowe, srebrny

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo głośnikowe
------------------	--------------------

Materialy

Kolor	Srebrny
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	32 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	35 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów Połączenie śrubowe
----------------	---

Sprzęt

Z ochroną przeciwpyłową	Nie
-------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytkę nośną/pierścień nośny	Z płytką nośną

Odpowiednie do

lumina	
--------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak