




GS12009011

tehalit.WA Gniazdo SCHUKO z ogranicz. przeciwprzep. WAGO C-profil czarny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Czarny
Kod RAL 9011
Wykończenie powierzchni Mat
Materiał Poliamid (PA)
Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 50 mm
Szerokość 120 mm
Głębokość 61 mm
Liczba jednostek 2

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Wago Winsta
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei 1,5 - 2,5 mm²
Liczba wejść kablowych 2

Instalacja, montaż

Sposób montażu Profil typu C kanału ściennego

Łączność

Rodzaj montażu Modułowy

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO
Obrócona wkładka centralna Nie
Z pokrywą uchylną Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie
Wstępnie wyposażony w Gniazdo wtykowe + ochrona przeciwprzepięciowa

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Bez pokrywy

Pojemność

Liczba modułów 2

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak
Odporność na uderzenie IK IK07
Klasa ochrony przed wnikaniami (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie
Z oświetleniem funkcyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
---------	--

Odpowiednie do

BRx - Urządzenia Hager CEE

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

