



5710211



### KAP-10/2 Klingelplatte 10/2 AP Alu STABILA

#### Technische Eigenschaften

##### Werkstoff

Farbe	Aluminium
-------	-----------

##### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

##### Werkstoff

Werkstoff	Aluminium
-----------	-----------

Glanzgrad

Matt

Werkstoff Ruftaster

Aluminium  
Edelstahl

Oberfläche

Eloxiert

##### Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	10
------------------	----

#### Texte

Gehäuse	Gehäuse AP aus Aluminium mit rückseitigen Befestigungslöchern und ausstellbaren Auflageblechen
---------	--

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
--------------	--

Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
-------------	---

Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
--------	--

Montageart	Für senkrechte Montage
------------	------------------------