



3032

Ausschalter 2polig

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-------------|------------------------|
| Schaltstrom | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|-------------|------------------------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Werkstoff

| | |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

| | |
|-----------|----------------------|
| Werkstoff | Metall Kunststoff |
|-----------|----------------------|

Kennzeichnung

| | |
|------------------|--------------|
| Zusammenstellung | Basiselement |
|------------------|--------------|

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Krallenbefestigung |
|------------|--------------------|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

Abmessungen

| | |
|-------------|------------|
| Abmessungen | 71 x 71 mm |
|-------------|------------|

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 31 mm |
|-------------|-------|

| | |
|-----------------------------|-------|
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 35 mm |
|-----------------------------|-------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

Architektur

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Vollflächige Wippe |
|-----------------------|--------------------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Texte

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | Mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

| | |
|--------------|-----------------|
| Anschlussart | Mit Steckklemme |
|--------------|-----------------|

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Beleuchtung | Für Beleuchtung und Kontrollschaltung |
|-------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Schaltart/Variante | Mit vordefinierter 0-Stellung 2-polig Aus |
|--------------------|--|

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|