



GS12009001

Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in cremeweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 - 250 V |
|--------------|-------------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Cremeweiß |
| RAL Nummer | 9001 |
| Glanzgrad | Matt |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|------------------|-------|
| Höhe | 50 mm |
| Breite | 50 mm |
| Tiefe | 61 mm |
| Anzahl Einheiten | 2 |

Anschluss

| | |
|---|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Wago Winsta |
| Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse | 1,5 - 2,5 mm ² |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-------------------|
| Montage auf | C-Profil |
| | Geräteeinbaukanal |

Konnektivität

| | |
|------------|-----------|
| Montageart | Anreihbar |
|------------|-----------|

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | SCHUKO |
| Verdrehter Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Vorbestückt mit | Steckdose + Überspannungsschutz |
|-----------------|---------------------------------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Ohne Deckel |
|------------------|-------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Ja |
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Texte

| | |
|----------|---------------------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
| Schutz | Erhöhter Berührungsschutz |

Produktdatenblatt

GS12009001

Abbildungen | Zeichnungen

