



GS30006029

## Technické vlastnosti

### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

### Materiál

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Barva            | Mátově zelená |
| Kód RAL          | 6029          |
| Povrchová úprava | Matná         |
| Materiál         | Polyamid (PA) |
| Povrch           | Neošetřený    |

### Rozměry

|                |        |
|----------------|--------|
| Výška          | 50 mm  |
| Šířka          | 180 mm |
| Hloubka        | 61 mm  |
| Počet jednotek | 3      |

### Připojení

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Typ konektoru/zástrčky                            | Wago Winsta               |
| Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Instalace, montáž

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Montáž | C profil parapetního kanálu |
|--------|-----------------------------|

### Konektivita

|              |           |
|--------------|-----------|
| Druh montáže | Modulární |
|--------------|-----------|

### Vybavení

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | SCHUKO |
| Otočná středová vložka                  | Ne     |
| Se zavěšeným víkem                      | Ne     |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem    | Ne     |
| Se signálním světlem                    | Ne     |
| Zámek                                   | Ne     |

### Příslušenství

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Popisové pole   | Ne         |
| Předem vybaveno | 3x zásuvka |

### Kryt, dveře

|          |          |
|----------|----------|
| Typ víka | Bez víka |
|----------|----------|

### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 3 |
|--------------|---|

### Bezpečnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ano  |
| Mechanická odolnost IK            | IK07 |
| Stupeň krytí IP                   | IP20 |

### Funkce

|                          |    |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
| S funkčním osvětlením    | Ne |

### Identifikace

|            |    |
|------------|----|
| S potiskem | Ne |
|------------|----|

### Texty

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Ochrana | Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku |
|---------|-------------------------------------------|

---

**Vhodné pro**

Zařízení Hager energy, zásuvka BRx

---

**Udržitelnost**

---

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
|---------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
|-----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|

---

**Ilustrace a výkresy**

