



HFD440

Interrupteur combiné fusible 4P - 400 A - T2

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

Tension

Tension nominale d'isolement Ui	800 V
---------------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	229,60 W
-----------------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Fusible

AT_FuseSize	NH2
-------------	-----

Dimensions

Hauteur	240 mm
Largeur	325 mm

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	57,40 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	263000 W

Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui