



HFD440

**Interrupteur combiné fusible 4P - 400 A - T2**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 400 A |
|-------------------------|-------|

**Architecture**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nombre de pôles           | 4                           |
| Type d'organe de commande | Commande déportée sur porte |

**Tension**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tension assignée d'isolement | 800 V |
|------------------------------|-------|

**Puissance**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 229.60 W |
|-----------------------------------|----------|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP00 |
|-------------------------|------|

**Fusible**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Taille de l'élément fusible | NH2 |
|-----------------------------|-----|

**Dimensions**

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 240 mm |
| Largeur | 325 mm |

**Puissance**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance dissipée par pôle à IN  | 57.40 W  |
| Puissance d'emploi à 400 V en AC1 | 263000 W |

**Cache, porte**

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |