



HFD440

Veiligheidslastscheider, 4-polig, 400A, NH2

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Deurkoppelingsdraaigrendel

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
------------------------------	-------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	229,60 W
----------------------------------	----------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Zekering

Zekeringsgrootte	NH2
------------------	-----

Afmetingen

Hoogte	240 mm
Breedte	325 mm

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	57,40 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	263000 W

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja