



HFD440

### Inter. secciona. fusível 4x400A (NH2)

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	400 A
------------------	-------

##### Arquitetura

Número de polos	4
-----------------	---

Tipo de orgão de comando	Controlo rotativo remoto na porta
--------------------------	-----------------------------------

##### Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	800 V
---------------------------------	-------

##### Potência

Potência total dissipada em IN	229,60 W
--------------------------------	----------

##### índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

##### Fusível

Dimensão do fusível	NH2
---------------------	-----

##### Dimensões

Altura	240 mm
--------	--------

Largura	325 mm
---------	--------

##### Potência

Potência dissipada por polo	57,40 W
-----------------------------	---------

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	263000 W
--	----------

##### Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

##### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----