



HFD440

Säkringslastbrytare strl 2 400A, 4-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	400 A
-----------	-------

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Styr/manöverelement	Roterande dörrvred
---------------------	--------------------

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	800 V
-----------------------------------	-------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	229,60 W
--	----------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Säkring

Säkringsstorlek	NH2
-----------------	-----

Dimensioner

Höjd	240 mm
------	--------

Bredd	325 mm
-------	--------

Ström

Förlusteffekt per pol vid I_n	57,40 W
---------------------------------	---------

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	263000 W
--	----------

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----