



HFD416

Schalter mit Sicherung 4polig 160 A / T00

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 160 A

Architektur

Polanzahl 4

Steuer-/Bedienelement Türkupplungsdrehantrieb

Spannung

Isolationsspannung U_i 750 V

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 86.40 W

Sicherheit

Schutzart IP IP00

Sicherung

Sicherungsgrösse NH00

Abmessungen

Höhe 162 mm

Breite 184 mm

Leistung

Verlustleistung pro Pol 21.60 W

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1 105000 W

Abdeckung, Tür

Verriegelbar Ja

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja