



HFD416

Schalter mit Sicherung 4polig 160 A / T00

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
-----------	-------

Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	Türkupplungsrehantrieb

Spannung

Isolationsspannung Ui	750 V
-----------------------	-------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	86.40 W
---------------------------------------	---------

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

Sicherung

Sicherungsgrösse	NH00
------------------	------

Abmessungen

Höhe	162 mm
Breite	184 mm

Leistung

Verlustleistung pro Pol	21.60 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	105000 W

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja