



HFD412

Schalter mit Sicherung 4polig 125 A /T00

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Architektur

Polanzahl 4

Steuer-/Bedienelement Türkupplungsdrehantrieb

Spannung

Isolationsspannung U_i 750 V

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 81,20 W

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP00

Sicherung

Sicherungsgröße NH00

Abmessungen

Höhe 162 mm

Breite 184 mm

Leistung

Verlustleistung pro Pol 20,30 W

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1 82000 W

Abdeckung, Tür

Verriegelbar Ja

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja