



HFD412

**Schalter mit Sicherung 4polig 125 A /T00**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 125 A

**Architektur**

Polanzahl 4

Steuer-/Bedienelement Türkupplungsdrehantrieb

**Spannung**

Isolationsspannung  $U_i$  750 V

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 81.20 W

**Sicherheit**

Schutzart IP IP00

**Sicherung**

Sicherungsgrösse NH00

**Abmessungen**

Höhe 162 mm

Breite 184 mm

**Leistung**

Verlustleistung pro Pol 20.30 W

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1 82000 W

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar Ja

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja