



HFD412

**Schalter mit Sicherung 4polig 125 A /T00**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Architektur**

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	Türkupplungsrehantrieb

**Spannung**

Isolationsspannung Ui	750 V
-----------------------	-------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	81.20 W
---------------------------------------	---------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP00
--------------	------

**Sicherung**

Sicherungsgrösse	NH00
------------------	------

**Abmessungen**

Höhe	162 mm
Breite	184 mm

**Leistung**

Verlustleistung pro Pol	20.30 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	82000 W

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar	Ja
--------------	----

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja