



HFD412

Schalter mit Sicherung 4polig 125 A /T00

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Steuer-/Bedienelement	Türkupplungsdrehantrieb
-----------------------	-------------------------

Spannung

Isolationsspannung U_i	750 V
--------------------------	-------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	81,20 W
---------------------------------------	---------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------	------

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

Abmessungen

Höhe	162 mm
------	--------

Breite	184 mm
--------	--------

Leistung

Verlustleistung pro Pol	20,30 W
-------------------------	---------

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	82000 W
---	---------

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----