



75010016

IP-Router REG KNX lichtgrau

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server	Nein
------------	------

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Konnektivität

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Schnittstelle Ethernet
---	------------------------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Breite	36 mm
Abmessungen	90 x 36 mm
Tiefe	58 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	DRA (DIN-rail Adapter)
-----------------------	------------------------

Texte

Anschlussart	Betriebsspannungs-Anschluss über Anschlussklemme Mit RJ45-Anschluss für Ethernet/IP-Netzwerke Linienanschluss über Anschlussklemme
--------------	--

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja