



75010015



Zdroj napájecí KNX, 640 mA, 230 VAC/28-31 VDC, DIN KNX sv. šedá

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů	8
--------------	---

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

Elektrický proud

Výstupní proud	640 mA
----------------	--------

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Výstupní napětí	28 - 31 V
-----------------	-----------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Texty

Spojka	Musí být připojen ochranný vodič
--------	----------------------------------

Typ připojení	Se šroubovými svorkami Připojení linky přes svorku
---------------	---