



XEV653C

Ladestation witty park 2x22kW M3-Steckdose und 2x2,3kW Schuko-Steckdose, RFID

Technische Eigenschaften

Leistung

Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	44 - 44 kW

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
-----------------------------------	---

Elektrischer Strom

Nennstrom	32 A
-----------	------

Konnektivität

Anzahl der Ladepunkte	2
-----------------------	---

Funktionen

Mit Lastmanagement	Nein
--------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen	2
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Typ 2; Typ 2
-----------------------	--------------

Abmessungen

Abmessungen	760 x 355 mm
Höhe	760 mm
Breite	355 mm
Tiefe	202 mm

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
-------------	-----------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Stoßfestigkeit IK	IK10

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl
-----------	-----------