



XEV653C

Witty Park duo socket laadstation (2x 22 kW) EVCS, RFID, OCPP, MID

Technische eigenschappen

Vermogen

Vermogen per oplaadpunt	22 kW
Aansluitvermogen	44 - 44 kW

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Voeding

Aantal fases voor voeding	3
---------------------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Aansluitmogelijkheden

Aantal oplaadpunten	2
---------------------	---

Functies

Met loadmanagement	Nee
--------------------	-----

Samenstelling

Aantal contactdozen	2
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitval	Ja

Aansluiting

Type connector/steker	Type 2
-----------------------	--------

Afmetingen

Afmetingen	760 x 355 mm
Hoogte	760 mm
Breedte	355 mm
Diepte	202 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
---------------	-------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
Slagvastheid IK	IK10

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Materiaal

Materiaal	RVS
-----------	-----