



XEV653C

witty park 2x22kW 3P M3T2S M2TF IP54

Características técnicas

Potência

Potência por ponto de carregamento	22 kW
Potência de carregamento	44 - 44 kW

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Power supply

Número de fases da alimentação	3
--------------------------------	---

Intensidade de corrente

Corrente nominal	32 A
------------------	------

Conectividade

Número de pontos de carregamento	2
----------------------------------	---

Funções

Com gestão de carga	Não
---------------------	-----

Equipamento

Número de tomadas domésticas	2
Com disjuntor	Não
Com saída p/ falta de corrente	Sim

Ligações

Tipo de conector/ficha	Tipo 2
------------------------	--------

Dimensões

Dimensões	760 x 355 mm
Altura	760 mm
Largura	355 mm
Profundidade	202 mm

Instalação / montagem

Montagem	Montagem na parede
----------	--------------------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP54
Resistência ao impactos IK	IK10

Tensão

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

Materiais

Material	Aço inoxidável
----------	----------------