



HFD406

Schalter mit Sicherung 4polig 63 A / T000

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	Türkupplungsdrehantrieb

Spannung

Isolationsspannung U_i	750 V
--------------------------	-------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	33,60 W
---------------------------------------	---------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------	------

Sicherung

Sicherungsgröße	NH000
-----------------	-------

Abmessungen

Höhe	118 mm
Breite	168 mm

Leistung

Verlustleistung pro Pol	8,40 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	41000 W

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja