



HFD406

**Schalter mit Sicherung 4polig 63 A / T000**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Architektur**

Polanzahl 4

Steuer-/Bedienelement Türkupplungsdrehantrieb

**Spannung**

Isolationsspannung  $U_i$  750 V

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 33,60 W

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP00

**Sicherung**

Sicherungsgröße NH000

**Abmessungen**

Höhe 118 mm

Breite 168 mm

**Leistung**

Verlustleistung pro Pol 8,40 W

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1 41000 W

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar Ja

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja