



ATA122089016



T-stycke ATA 13x24mm, halogenfri, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	13 mm
Bredd	12 mm

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Material

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Behandling	Obehandlad
Färg	Trafikvit
RAL-kod	9016

Säkerhet

Slagtåligghet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP40

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

Lämplig för

ATA 12x20 / ATH 12x20

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

