



LNH40630M

**Nožasti osigurač NH4a 630A, gG, kombinovana indikacija**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

Krivulja gG

**Osigurač**

Veličina osigurača NH4a

Karakteristike osigurača gG

**Napon**

Vrsta napajanja AC

Nazivni radni napon  $U_e$  500 - 500 V

Nazivni napon pri AC 50 Hz 500 - 500 V

**Električna struja**

Nazivna struja 630 A

**Uvjeti korištenja**

Izolirano Ne

**Glavne električne karakteristike**

Nazivna kratkospojna prekidna moć  $I_{cn}$  AC prema IEC 60898-1 120 kA

**Snaga**

Ukupni gubitak snage pri IN 53 W

**Dimenzije**

Visina 200 mm

Širina 98 mm

Dubina 119 mm

**Održivost**

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da