



WH50820203B



**kallysto encastré: 4x USB-A Smart IC 2x 12W + plaque de fixation + face Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de connecteur/prise USB	USB

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Dimensions**

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	52 mm
Profondeur de montage	7 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm

**Equipement**

Nombre de sorties	4
-------------------	---

**Accessoires**

Avec fusible fin	Non
Comporte un champ d'étiquetage	Non

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Tension**

Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de sortie	5 - 5 V

**Courant électrique**

Courant de sortie	2400 mA
-------------------	---------

**Textes**

Connecteurs / Douilles	Avec 4 prises USB type A
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----