



WH50820203A



kallysto 4x USB-A Ladesteckdose Smart IC 2x 12W + Front für Kombination Grau

Technische Eigenschaften

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB	USB

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	52 mm
Einbautiefe	7 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	45 mm

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	4
---------------------	---

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Spannung

Eingangsspannung	230 - 230 V
Ausgangsspannung	5 - 5 V

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	2400 mA
---------------	---------

Texte

Steckverbinder/Buchsen	Mit 4 USB-Buchsen Typ A
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----