



ZAF101B

Festplatzverteilerschrank Gr.1, mobil mit Standfuss, mit SaS 30x6mm, 5-polig

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1430 mm
Breite	780 mm
Tiefe	315 mm

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Ja
---------------------------	----

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
Mit Sammelschiene	Ja
Mit Standfuß	Ja

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

Werkstoff

Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
-----------	---------------------------------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------