



BR651304HLAN

Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x130mm Oberteil 80mm hfr lackiert alu

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	68 mm
Breite	130 mm
Maß a	143 mm

**Zubehör**

Art des Zubehörs	Haubenformteile
------------------	-----------------

**Konfiguration**

Schnittkaschierend	Ja
--------------------	----

**Einstellungen**

Winkelbereich	85 - 95
---------------	---------

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Nein
--------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Aluminium

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

**Ausstattung**

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

**Geeignet für**

BRA 65x130
------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

